

# Della<sup>Plus</sup>


## Información técnica de Della Plus UP



### Datos en simulador de oído

EN/IEC 60118 y IEC 60711

#### Nivel de presión sonora de salida



UltraPower BTE con pila de tamaño 675 y micrófono omnidireccional.


#### Advertencia para audioprotesistas:

Este audifono tiene un nivel de presión sonora de salida que puede superar los 132 dB SPL. Es necesario tener especial cuidado al acoplar este audifono ya que existe riesgo reducir la audición residual del usuario.

A no ser que se especifique lo contrario, todos los datos obtenidos se miden con el codo de tipo HE7.

Nota: El uso de mediciones de tonos puros con un audifono digital puede dar lugar a una respuesta de frecuencia en forma de onda. Es un efecto molesto que se produce al utilizar una señal de entrada de banda estrecha y no puede considerarse como reflejo del rendimiento real del dispositivo con señales de entrada de banda ancha.


#### Ganancia acústica



Rango de frecuencia	<100 Hz - 4.300 Hz		
Distorsión armónica total	500 Hz	800 Hz	1.600 Hz
	5,0%	4,0%	2,0%
Corriente de la pila	Inactiva	En funcionamiento	
	1,1 mA	1,3 mA	

Nivel de entrada equivalente de ruido 20 dB SPL

#### Sensibilidad de la bobina inductiva



#### Datos dinámicos

Compresión	Tiempo de ataque	Tiempo de recuperación
	1 milisegundo	25 milisegundos




# Della Plus UP


## Datos de acoplador de 2 cm<sup>3</sup>

ANSI S3.22-1996


### Nivel de presión sonora de salida



### Características de entrada/salida a 2.000 Hz




### Ganancia acústica



Rango de frecuencia	<100 Hz – 4.100 Hz		
Distorsión armónica total	500 Hz	800 Hz	1.600 Hz
	3,0%	2,0%	1,0%

Nivel de entrada equivalente de ruido **22 dB SPL**

### Sensibilidad de la bobina inductiva



### Datos dinámicos

Compresión	Tiempo de ataque	Tiempo de recuperación
	1 milisegundo	50 milisegundos